

Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	954652 10
GTIN	2050002016927
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954652: 1 St.

Flachmeißel Nr. 740500 Gr. 200: 1 St.

Kreuzmeißel Nr. 740600 Gr. 200: 1 St.

Durchschläger Nr. 745500 Gr. 3; 4: je 1 St.

Splintentreiber Nr. 747000 Gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: je 1 St.

Füllgrad einer Schublade in G: 8×10

Breite: 200 mm

Tiefe: 250 mm

Breite in G: 8

Tiefe in G: 10

Technische Beschreibung

Tiefe	250 mm
Tiefe in G	10
Anzahl der Werkzeuge	10
Breite	200 mm
Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Produktart	Hartschaumeinlage mit Schlagwerkzeug

Zubehör

Kreuzmeißel ganze Länge 200 mm	740600 200
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 3 mm	747000 3
Flachmeißel ganze Länge 200 mm	740500 200
Durchschläger schwere Ausführung Spitzen-Ø 4 mm	745500 4
Durchschläger schwere Ausführung Spitzen-Ø 3 mm	745500 3
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 4 mm	747000 4
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 2 mm	747000 2
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954652	952001 954652
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 8 mm	747000 8
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 5 mm	747000 5
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 6 mm	747000 6