



## Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 30



### Bestelldaten

Bestellnummer	953751 30
GTIN	4062406157265
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

#### Passend für:

**Neue GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von **20 G × 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953751: 1 St.

HOLEX 12-kant-Einsatz Nr. 642120 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.

HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 643220 Gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

HOLEX Knarre umschaltbar Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.

HOLEX Verlängerung Nr. 641020 Gr. 75; 125; 250: je 1 St.

HOLEX Quergriff Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.

HOLEX Kardangelenk Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.

### Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Gewicht	4,046 kg

Tiefe	500 mm
Anzahl der Werkzeuge	30
Breite in G	8
Breite	200 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe	100 mm
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643220 6
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642120 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642120 27
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640190 1/2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643220 8
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641020 255
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642120 8
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642120 18
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642120 24
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642120 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642120 15
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642120 22
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642120 13
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643220 5

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953751	952001 953751
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641020 75
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642120 19
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642120 11
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642120 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642120 30
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643220 4
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer	640220
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642120 17
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643220 12
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642120 21
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643220 14
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642120 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642120 32
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643220 10