



## Hochvorschubfräser MFH mini mit Gewinde, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Artikelklasse	250

### Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	5
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Aufnahmegewinde M	M12
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	1 mm
Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	35 mm
Innenkühlung	ja
Rampinglänge L für α <sub>max</sub>	16,3 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Rampingwinkel α <sub>max</sub>	1,05 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Schaftausführung	mit Gewinde

Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

---

## Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------