

## Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23



### Bestelldaten

Bestellnummer	955013 23
GTIN	2050002004542
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Passend für:

**GARANT Werkstattwägen** mit Vollauszug-Schubladen und Schubladennastermaß von **20 G x 16 G** bzw. 500 × 400 mm (B × T).

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955013: 1 St.

HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.

HOLEX Aluminium-Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.

HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

HOLEX Schlitz-Schraubendreher Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 7: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.

HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.

HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.

HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 200: 1 St.

HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160: 1 St.

GARANT Universal-Messer Nr. 845020: 1 St.

passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Breite: 500 mm  
 Tiefe: 400 mm  
 Breite in G: 20  
 Tiefe in G: 16

## Technische Beschreibung

Tiefe in G	16
Anzahl Werkzeuge	23
Breite in G	20
Tiefe	400 mm
Breite	500 mm
Ausführung	für Werkstattwagen-Schublade
passend für Schubladen Fronthöhe	75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	125 mm
passend für Schubladen Fronthöhe	200 mm
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	20×16
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613950 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 7 mm	660701 7
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668401 2
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613950 8
Messschieber Nonius 1/20 Messbereich 150 mm	410200 150
Rollbandmaß Bandlänge 3 m	462010 3
Flachrundzange abgewinkelt, blank ganze Länge 200 mm	713600 200

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668401 1
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955013	952001 955013
Seitenschneider blank ganze Länge 160 mm	725250 160
Vanadium-Kombizange, blank ganze Länge 180 mm	703000 180
Aluminium-Wasserwaage Länge 300 mm	467435 300
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613950 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613950 17
Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge 250 mm	706150 250
Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft Kreuzschlitzgröße 3	668401 3
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613950 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613950 19
Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 18 mm	845020
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm	660701 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613950 10
Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge 250 mm	706151 250
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm	660701 3,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613950 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613950 7