



## Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 39



### Bestelldaten

Bestellnummer	953833 39
GTIN	4062406158705
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossoporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953833: 1 St.

HOLEX 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: je 1 St.

HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.

HOLEX Knarre umschaltbar 1/4 Zoll Nr. 632090 Gr. 1/4: 1 St.

HOLEX Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632420 Gr. 50; 150: je 1 St.

HOLEX Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632840 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.

HOLEX Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633520 Gr. 1/4: 1 St.

HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.

HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125: 1 St.

HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.

HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.

HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.

HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

### Technische Beschreibung

Tiefe	500 mm
-------	--------

Gewicht	3,179 kg
Tiefe in G	20
Anzahl der Werkzeuge	39
Breite in G	10
Breite	250 mm
Ausführung	mit Steckschlüssel
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×20
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 4 mm	631720 4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642120 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643220 10
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 9 mm	631020 9
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643220 12
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer	640220
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641320 295
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642120 13
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642120 15
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642120 22
	631720 5

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 5 mm

12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642120 16
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642120 17
Steckgriff, 1/4 Zoll ganze Länge 150	632840 150
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641620 1/2
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer Typ 1/4	632090 1/4
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643220 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643220 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zollkurz Sechskant 3 mm	631720 3
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642120 19
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953833	952001 953833
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 50 mm	632420 50
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ 1/4	633520 1/4
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642120 21
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643220 14
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 4,5 mm	631020 4,5
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641020 130
Quergriff, 1/4 Zoll ganze Länge 116 mm	633029 116
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642120 18
6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642120 24

Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2

640190 1/2