

Ausbildungs-Werkzeugsortiment, 43-teilig für Industriemechaniker ohne Faltbox, Anzahl Werkzeuge: 43



Bestelldaten

Bestellnummer	680265 43
GTIN	2050002003576
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Lieferumfang:

Magnethalter: 3 St. Nr. 085915 Gr. 20

GARANT Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150

Anschlagwinkel: 1 St. Nr. 452600 Gr. 100×70

Präzisions-Federspitzzirkel: 1 St. Nr. 457000 Gr. 150

Reißnadel gerade: 1 St. Nr. 458500

Stahlmaßstab: 1 St. Nr. 461805 Gr. 300

GARANT Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462210 Gr. 2

DICK Flachfeile Hieb 1: Je 1 St. Nr. 510100 Gr. 150; 250

DICK Flachfeile Hieb 3: Je 1 St. Nr. 510300 Gr. 150; 250

DICK Dreikantfeile Hieb 1: 1 St. Nr. 511100 Gr. 250

DICK Dreikantfeile Hieb 3: 1 St. Nr. 511300 Gr. 200

DICK Vierkantfeile Hieb 1: 1 St. Nr. 512100 Gr. 250

DICK Vierkantfeile Hieb 3: 1 St. Nr. 512300 Gr. 150

DICK Rundfeile Hieb 1: 1 St. Nr. 514100 Gr. 250

DICK Rundfeile Hieb 3: 1 St. Nr. 514300 Gr. 200

Hartholz-Feilenhefte: 2 St. Nr. 519400 Gr. 100, 5 St. Gr. 120 und 3 St. Gr. 140

Feilenbürste: 1 St. Nr. 576000 Gr. 115×40

GARANT Schlitz-Schraubendreher: 1 St. Nr. 660030 Gr. 5,5

PB Swiss Tools Flachmeißel: 1 St. Nr. 740900 Gr. 150

PB Swiss Tools Durchschläger: Je 1 St. Nr. 745300 Gr. 3; 6

PB Swiss Tools Körner: 1 St. Nr. 748900 Gr. 120
GARANT Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
RENNSTEIG Dreikant-Hohlschaber: 1 St. Nr. 836010 Gr. 200
RENNSTEIG Flachscher: 1 St. Nr. 837020 Gr. 250
GARANT Schraubstockbacken (Paar): 1 St. Nr. 967711 Gr. 125
 Werkbank-Handbesen: 1 St. Nr. 087553 Gr. 280
uvex® Komfort-Schutzbrille, klar: 1 St. Nr. 096504 Gr. CLEAR
 Gehörschutz: 1 St. Nr. 097795 Gr. STEEL
 Leder-Arbeitshandschuhe (Paar): 1 St. Nr. 094055 Gr. 10

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Technische Beschreibung

Produktart	Werkzeugsortiment
------------	-------------------

Zubehör

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Flachscher Klingenlänge 250 mm	837020 250
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 120 mm	519400 120
Rundfeile Länge ohne Angel 250 mm	514100 250
Dreikant-Hohlschaber Klingenlänge 200 mm	836010 200
Flachfeile Länge ohne Angel 150 mm	510100 150
Feder-Spitzzirkel Länge L 150 mm	457000 150
Flachfeile Länge ohne Angel 150 mm	510300 150
Durchschläger Sonderqualität verchromt Spitzen-Ø 6 mm	745300 6
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 500 g	750110 500
Werkbank Handbesen Poly-Kokos® Länge 280 mm	087553 280
Körner, Sonderqualität, verchromt ganze Länge 120/12 mm	748900 120/12
Schutzbrille Scheibentönung CLEAR	096804 CLEAR

Durchschläger Sonderqualität verchromt Spitzen-Ø 3 mm	745300 3
Flachgreifermagnet mit Innengewinde Ø 20 mm	085915 20
Flachfeile Länge ohne Angel 250 mm	510300 250
Rollbandmaß mit Sichtfenster Bandlänge 2 m	462210 2
Flachfeile Länge ohne Angel 250 mm	510100 250
Komfort-Schutzbrille uvex pheos cx2 Scheibentönung CLEAR	096504 CLEAR
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 125 mm	967711 125
Gerade Reißnadel	458500
Vierkantfeile Länge ohne Angel 150 mm	512300 150
Handschuh-Paar Vollrindleder Handschuhgröße 10	094055 10
Messschieber Messbereich 150 mm	410100 150
Schutzbrille Scheibentönung CLEAR	096807 CLEAR
Dreikantfeile Länge ohne Angel 200 mm	511300 200
Rundfeile Länge ohne Angel 200 mm	514300 200
Dreikantfeile Länge ohne Angel 250 mm	511100 250
Körner, Sonderqualität, verchromt ganze Länge 120/10 mm	748900 120/10
Vierkantfeile Länge ohne Angel 250 mm	512100 250
Feilenbürste Besatzlänge L3×-breite L1 115X40 mm	576000 115X40
Anschlagwinkel Genauigkeit 2 Schenkellänge 100X70 mm	452600 100X70
Flachmeißel ganze Länge 150 mm	740900 150
Stahlmaßstab biegsam, schmal, rostfrei mattiert mit rückseitiger Teilung Gesamtlänge 300 mm	461805 300
Hartholz-Feilenheft Gesamtlänge 100 mm	519400 100
Kapselgehörschutz Typ STEEL	097795 STEEL
Kapselgehörschutz Bilsom® Viking®	097763
Feder-Spitzzirkel Länge L 150 mm	457005 150