

Garant**Werkstattwagen inkl. Universal-Werkzeugsortiment, 174-teilig für 4 Schubladen, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	689000 1
GTIN	4062406158927
Artikelklasse	61H

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakter Werkstattwagen der neuen GridLine-Serie mit 7 Schubladen, 4 davon sind mit dem mitgelieferten, hochwertigem Profi-Werkzeug bestückbar. Die restlichen 3 Schubladen können individuell belegt werden. Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet.

Die Schubladenentriegelung des Werkstattwagens erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste.

Je 75 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75 und je 125 mm Schublade wird 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125 mitgeliefert. Die Ablage kann bei Bedarf gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) getauscht werden.

Ausführung Werkstattwagen:

- **Großflächig. Praktisch. Kraftfeste, rutschhemmende und oberflächenschonende X-ABS-Ablage.**
- **Systematisch. Unterteilbar. 7 Schubladen bieten Platz für jede Menge Werkzeug.**
- **Optisch. Kraftvoll. Zweifarbig pulverbeschichtet, Silber kombiniert mit Anthrazit RAL 7016.**

- **Mobil. Standfest. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller für einen zuverlässigen, ruhigen Lauf und einen sicheren Stand.**

Lieferumfang:

Werkstattwagen: 1 St. Nr. 914540 Gr. 7

Ring-Maulschlüssel-Satz, 19-teilig: 1 St. Nr. 952428 Gr. 19

Schlitz- und Phillips-Schraubendreher-Sortiment, 13-teilig: 1 St. Nr. 953432 Gr. 13

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll, 30-teilig: 1 St. Nr. 953747 Gr. 30

Hammer-Sortiment, 3-teilig: Je 1 St. Nr. 750110 Gr. 300; 500

1 St. Nr. 752520 Gr. 40G

Zangen-Sortiment, 5-teilig: 1 St. Nr. 954201 Gr. 5

Feilen-Satz, 5-teilig: 1 St. Nr. 517411 Gr. 200

Winkelschraubendreher-Sortiment für Torx® und 6-kant, 22-teilig: 1 St. Nr. 953141 Gr. 22

Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment, 10-teilig: 1 St. Nr. 954652 Gr. 10

Werkstatt-Zubehör-Sortiment, 63-teilig: 1 St. Nr. 676040

1 St. Nr. 845020

1 St. Nr. 763030 Gr. 205

Messwerkzeug-Sortiment, 4-teilig: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150

1 St. Nr. 461900 Gr. 3

1 St. Nr. 466200 Gr. 2

1 St. Nr. 081505 Gr. 125

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Weitere Werkzeug-Ordnungssysteme für den Werkstattwagen finden Sie ab Nr. 952048.

Der Versand des bestückten Werkstattwagens 689000 Gr. 1 ist nur innerhalb der EU möglich.

Schubladen Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 20×16

Höhe: 1000 mm

Breite: 800 mm

Tiefe: 500 mm

Schubladen Nutzbreite: 500 mm

Schubladen Nutztiefe: 400 mm

Schubladen Nutzbreite in G: 20

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite	800 mm
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzbreite in G	20

Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×10
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Bestückung	bestückt
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

LED-Taschenlampe mit Batterien Typ 130 mm	081505 130
Bits-Sortiment 61-teilig	676040
LED-Taschenlampe mit Batterien Typ 125 mm	081505 125
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Rollbandmaß Länge 3 m	461900 3
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 13	953431 13
Feilensatz mit 2K-Heft 5-teilig in Rolltasche Metall Länge ohne Angel 200 mm	517411 200
Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 18 mm	845020
Ring-Maulschlüssel-Satz Anzahl der Werkzeuge 19	952428 19

Zangen-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 5	954201 5
Schonhammer mit Nylon-Einsätzen Gehäuse-Ø / - Werkstoff 40G mm	752520 40G
Meißel-, Durchschläger- und Splintentreiber-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 10	954652 10
Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant Anzahl der Werkzeuge 22	953141 22
Messschieber Messbereich 150 mm	410100 150
Schlosserhammer mit Stielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 500 g	750110 500
Kunststoff-Gliedermaßstab Länge 2 m	466200 2
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll Anzahl der Werkzeuge 30	953747 30
Combi-Schere mit 2K-Griff gerade, Öffnungsweitenverstellung ganze Länge 205 mm	763030 205
Werkstattwagen mit Vollauszug-Schubladen Anzahl Schubladen 7	914540 7
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667690 2
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 8 mm	747000 8
Flachmeißel ganze Länge 200 mm	740500 200
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	660030 3,5
Seitenschneider verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 160 mm	724840 160
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642325 13
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953431	952001 953431
Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz ganze Länge 250 mm	706001 250
Kreuzmeißel ganze Länge 200 mm	740600 200
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10

6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642325 27
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 4 mm	660030 4
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 2,5 mm	660030 2,5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 5 mm	747000 5
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 952428	952001 952428
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713440 200
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642325 12
Kombizange, verchromt, mit 2K-Griffhüllen ganze Länge 180 mm	700940 180
Durchschläger schwere Ausführung Spitzen-Ø 4 mm	745500 4
Durchschläger schwere Ausführung Spitzen-Ø 3 mm	745500 3
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642325 32
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 3	667690 3
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	660030 6,5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642325 30
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667690 1

Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 2 mm	747000 2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642325 11
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954201	952001 954201
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ 1/2	640025 1/2
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 0	667690 0
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953747	952001 953747
Winkelschraubendreher-Satz für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion Anzahl Schraubendreher 13	625025 13
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugel verchromt Anzahl Schraubendreher 9	627132 9
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 10 mm	660030 10
Ringmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 19	613610 19
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	660030 5,5
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 6 mm	747000 6
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 3 mm	747000 3
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 8 mm	660030 8
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 953141	952001 953141
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5

3	689001 3
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954652	952001 954652
Flachrundzange gerade, verchromt, mit Griffhüllen ganze Länge 200 mm	713040 200
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
4	689001 4
Splintentreiber, Normalqualität, lackiert Spitzen-Ø D 4 mm	747000 4
2	689001 2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642325 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
Schraubendreher für Phillips, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 00	667690 00
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642325 10
Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 2 mm	660030 2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
1	689001 1
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642325 14
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21
Schraubendreher-Sortiment Anzahl der Werkzeuge 13	953432 13