



## Feinzahnknarre umschaltbar, 1/4 Zoll, Typ: 1/4



### Bestelldaten

Bestellnummer	632385 1/4
GTIN	
Artikelklasse	630

### Beschreibung

#### Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Mit Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

#### Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

ganze Länge: 119 mm

Zähnezahl: 72

### Technische Beschreibung

Drehgriff	
Norm	
Arbeitswinkel	5 Grad
elektrische Isolierung	
Werkstoff	
Ratschengetriebe	
stufenlos ausziehbar	

mit Hammerfunktion	
mit Auswerfer	
Zähnezahl	72
mit QuickRelease	
Knarrenkopf vom Griff lösbar	
ganze Länge	119 mm
Verschleißteile austauschbar	
mit Schwenkkopf	
mit Gelenkkopf	
Aufnahmebohrung am Heftende	
Oberfläche	verchromt
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Knarrenkopf Breite	mm
Produktart	