



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250211 CA515
GTIN	4960664675449
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Spanbrecher	WQ
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 430 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen