



**Akku-Bohrschrauber 4-Gang Getriebe. 18V, geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannungsbereich 1,5-13, ohne Akku, Typ: 7116116H1**



## Bestelldaten

Bestellnummer	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Artikelklasse	03F

## Beschreibung

### Ausführung:

#### 2- und 4 Gang Akku-Bohrschrauber

- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.
- Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18V ProCore Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.

#### Akku-2-Gang- Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- Wartungsarmer POWER-Drive EC-Motor mit hohem Drehmoment und Überlastungsschutz.
- Mechanische Drehmomenteinstellung, in 22 Stufen einstellbar, zusätzliche Bohrstufe.
- Für präzise Bohr- und Schraubergebnisse.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.**
- **Gute Gewichtsbalance und Ergonomie mit Softgrip-Einlagen für ermüdungsfreien Dauereinsatz.**
- **Hochstromfähige Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Kapazitätsanzeige.**

**Vorteil:**

Mit QuickIN MAX Schnittstelle.

**Lieferumfang:**

Ohne Akku und Ladegerät. Inklusive 2x 18 V Li-Ionen-Akku, Bohrfutter, Ladegerät, Gürtel-Clip, Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Akkus, Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073851 - 073866.

## Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximale Drehzahl 1. Gang	400 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	25 mm
maximales Drehmoment hart	90 Nm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 2. Gang	800 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	50 mm
maximale Drehzahl 3. Gang	1950 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Herstellerbezeichnung	ASCM 18 QM
Gewicht	2 kg
maximales Drehmoment weich	46 Nm
Verpackung	Transportkoffer
maximale Drehzahl 4. Gang	3850 min <sup>-1</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
typische Verwendung	Heavy Duty

Akkukapazität	6 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	4-Gang Getriebe. 18V
USP2	geeignet für Holz & Stahl, Schnellfutter Spannbereich 1,5-13, ohne Akku

## Zubehör

Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Bohrschrauber ohne Akku und Ladegerät Typ 71161164	070200 71161164
Akku-Starter-Set Typ 92604323	073832 92604323