



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120404 CA515 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: CA515

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 105 - 510 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PQ
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Sorte	CA515
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	105 - 510 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen