



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 430 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 430 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Spanbrecher	WQ
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen