



## Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	251752 CA515
GTIN	4960664678341
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 510 m/min
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	PQ
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen