



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA515 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	PS
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	CA515
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen