



## Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

TNMG 220404 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4,5 mm
Spanbrecher	PS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 435 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen