

Handläpper, 35×14×5 mm, Körnung: 220**Bestelldaten**

Bestellnummer	558812 220
GTIN	4037073005102
Artikelklasse	53D

Beschreibung**Ausführung:**

Schleifkörper 35×14×5 mm. Gesamtlänge 150 mm. Borcarbidkörper von hoher Kanten- und Flächenfestigkeit.

Verwendung:

Zum Schärfen, Abziehen, Brechen und Abrunden der Hartmetallschneiden an Drehmeißeln, Reibahlen, Fräsern, Bohrern etc. Auch zum Feinbearbeiten sehr harter Werkstücke.

Technische Beschreibung

Segment Breite	14 mm
Gesamtlänge	150 mm
Segment Höhe	5 mm
Segment Länge	35 mm
Körnung	220
Feinheitsgrad	mittel
Farbe	blau
Schleifmittel	Borcarbid
Produktnameattribut	35×14×5 mm
Produktart	Handläpper

