

Garant**Fächerschleifscheibe speed CER flach, Ø 125 mm, Körnung: 60**

Bestelldaten

Bestellnummer	565235 60
GTIN	4062406159320
Artikelklasse	51M

Beschreibung

Ausführung:

- **Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.**
- **Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.**
- **Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.**
- **Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).**
- **Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.**

speed - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zeitspanvolumen** und hohe Standzeit.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flach
Scheiben-Ø	125 mm
Körnung	60

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
schleifaktive, kühlende Beschichtung	ja
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		