



Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Artikelklasse	25E

Beschreibung

TNMG 220408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe a_p : 1 - 4,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1 - 4,5 mm
Spanbrecher	PS
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 220408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen