



Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, Ø 125 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 565285 60 |
| GTIN | 4062406159443 |
| Artikelklasse | 52M |

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.
- Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.
- Universell für Stahl und INOX geeignet.
- Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

long life - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit**.

Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragschliff und Kantenbearbeitung.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Formbeschreibung | schräg |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) |
| Schleifmittelkurzzeichen | ZA |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| Produktnameattribut | Ø 125 mm |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Fächerschleifscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |