



## Fächerschleifscheibe long life ZA konisch, Ø 178 mm, Körnung: 40



### Bestelldaten

Bestellnummer	565287 40
GTIN	4062406159511
Artikelklasse	52M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.**
  - **Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
  - **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
  - **Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.**
- long life** - Sehr dichte Lamellenanordnung für **maximale Standzeit.**

#### Verwendung:

Universelle Schleifarbeiten, Flächenschliff, Abtragschliff und Kantenbearbeitung.

### Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	178 mm
Formbeschreibung	schräg
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 178 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		