



Fächerschleifscheibe speed ZA flach, Ø 178 mm, Körnung: 40



Bestelldaten

Bestellnummer	565296 40
GTIN	4062406159658
Artikelklasse	52M

Beschreibung

Ausführung:

- **Hochwertiges Zirkonkorund (ZA) für hohe Schleifleistung.**
- **Glasgewebeteller für optimalen Anpressdruck.**
- **Universell für Stahl und INOX geeignet.**
- **Beste Ergebnisse auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.**

speed - Flache Lamellenanordnung für **hohes Zeitspanvolumen** und hohe Standzeit.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.

Technische Beschreibung

Formbeschreibung	flach
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Scheiben-Ø	178 mm
Schleifmittel	Zirkonkorund (ZA)
Schleifmittelkurzzeichen	ZA

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 178 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		