

Mitutoyo**Sender U-WAVE-TC für Messschieber, Typ: IP67****Bestelldaten**

Bestellnummer	498890 IP67
GTIN	4946368735566
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.

- **Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.**
- **Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.**
- **Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)**
- **Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.**

Passend für:

IP67 Messschieber / Standard-Messschieber 100, 150, 200, 300 mm

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Technische Beschreibung

Feedback	LED
Produktart	Sender