



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260196 CA515
GTIN	4960664674947
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T304 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	GK

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen