



## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	252113 CA515
GTIN	4960664678679
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

WNMG 080404 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	WQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen