



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 11T304 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 390 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 390 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Hauptanwendung	P
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen