



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	252014 CA515
GTIN	4960664678655
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,07 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	HQ
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen