



Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CC.T 09T304 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	HQ

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen