

Garant**Video-Messmikroskop MM1, Typ: 300****Bestelldaten**

Bestellnummer	492500 300
GTIN	4062406160210
Artikelklasse	41P

Beschreibung**Ausführung:**

Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit **intuitiver M3-Mess-Software**.

Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.

Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. **Massive Granitbasis** mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen. Ergonomische Schnellverstellung mit Einhand-Bedienung in beiden Achsen (X und Y). **Diodenlaser** als Positionierhilfe. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch **automatische Kantenerkennung**.

Jetzt mit M3-Software Version 4:

- **Mit moderner 64 Bit-Anwendung für komfortablen Umgang mit großen Daten.**
- **Erweiterter Messprogramm-Aufnahmemodus mit wahlweise Standard- oder Erweiterter Aufnahmemodus.**
- **Bezugssystem speichern und laden: optimal geeignet zur Nutzung von Schnellspannsystemen.**
- **Neue Export-Funktionen wie direkter Export in PDF und verbesserte Geschwindigkeit für direkten Export in Excel.**

Verwendung:

- **Im Wareneingang, im Messraum, in der Fertigung.**

- **Universell einsetzbar durch flexibles Vier-Quadranten-Auflicht und kompakten Messrechner.**
- **Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.**

Einsatzdaten:

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,35× / 16× / 20×13 mm².

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 0,5× / 23× / 14×9 mm².

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1× / 43× / 7×4 mm².

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 1,5× / 65× / 4×3 mm².

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2× / 90× / 3×2 mm².

Zoomstufe / Display-Darstellung / Bildfeld: 2,5× / 100× / 3×2 mm².

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

Hinweis:

Längenmessabweichung $E_{LUXY, MPE}$ nach DIN EN ISO 10360-7 für Vergrößerungsfaktor = 0,5.

Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient $\Delta_{th} = 0,5$ K/h, $\Delta_{td} = 4,0$ K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen zu allen GARANT Video-Messmikroskopen gerne an:

- **Wartungsvertrag.**
- **Aufstellung, Inbetriebnahme mit Kurzeinweisung.**
- **Individuelle Schulung Ihrer Mitarbeiter.**
- **Kalibrierung vor Ort.**

Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Technische Beschreibung

Messbereich Y	200 mm
Gewicht	115 kg
Messbereich X	300 mm
Sichtfeld	14×9 mm
maximales Werkstückgewicht	20 kg
Kamera	6,4 Megapixel
Arbeitsabstand	80 mm
Höhe	950 mm
Messbereich Z	200 mm

Vergrößerung am Bildschirm (x-fach)	23
Breite	900 mm
Objektiv (x-fach)	0,5
Länge	730 mm
maximale Werkstückhöhe	200 mm
Längenmessabweichung $E_{U_{XY}, MPE}$ optisch (2D)	2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K μm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	230 / 240 V
Produktart	Video-Messmikroskop

Zubehör

Software-Option für MM1 Typ PROFIL	491913 PROFIL
Software-Option für MM1 Typ DXF	491913 DXF
Anti-Rutsch-Matte A5 × 1 mm	491955
Zubehör für Video Messmikroskop Typ FEDER	491917 FEDER
Staubschutzhülle Typ 300	491919 300
Unterbau für Messmikroskope Breitex×Tiefe 1800X900 mm	491914 1800X900
Objektiv für Messmikroskope MM1 / MM2 Typ 3	491912 3
Ersatzglasplatte für Video Messmikroskop MM1 Typ 300	491948 300