



Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260382 CA515 |
| GTIN | 4960664675951 |
| Artikelklasse | 25E |

Beschreibung

DC.T 070204 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 390 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|------------------|
| Vorschub f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Hauptanwendung | P |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 100 - 390 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spanbrecher | HQ |
| Sorte | CA515 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schneidstoff | HM |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 070204 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Toleranz | M |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |