



## Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260385 CA515
GTIN	4960664676033
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DC.T 11T302 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 390 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spanbrecher	HQ
Hauptanwendung	P

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 390 m/min
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen