



## Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260206 CA515  |
| GTIN          | 4960664674985 |
| Artikelklasse | 25E           |

### Beschreibung

CCMT 120412 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

|   |                 |
|---|-----------------|
| Eckenradius                                 | 1,2 mm          |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 110 - 380 m/min |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 3 mm      |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Spanbrecher                                 | GK              |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hauptanwendung              | P                             |
| Sorte                       | CA515                         |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schrupp-Schichten             |
| Schneidstoff                | HM                            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 120412                   |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2                             |
| Toleranz                    | M                             |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |