



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	252013 CA515
GTIN	4960664678846
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080404 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WP

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,07 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WP
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,07 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen