



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110308, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	261176 CA515
GTIN	4960664678082
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 110308 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 390 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	HQ
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Hauptanwendung	P

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen