

**Antirutsch-Matte offen 10 m-Rolle, Tiefe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	951907 750
GTIN	4063104000587
Artikelklasse	96M

**Beschreibung****Ausführung:**

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

**Verwendung:**

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

**Norm:**

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

**Hinweis:**

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

**Technische Beschreibung**

Länge	10000 mm
Tiefe	750 mm
Herstellerbezeichnung	Anti-R. Exact Rolle 0,75 x 10 m
Stärke	2 – 3 mm
Produktart	Antirutschmatte

