



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260096 CA515
GTIN	4960664674909
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 09T302 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen