


Antirutsch-Matte geschlossen 10 m-Rolle, Tiefe: 750mm



Bestelldaten

Bestellnummer	951908 750
GTIN	4063104000440
Artikelklasse	96M

Beschreibung

Ausführung:

Matte mit Noppenstruktur aus PES/Glasgarngewebe, beidseitig mit rutschhemmendem PVC-Schaum beschichtet. Sehr hohe Rutsch- und Reißfestigkeit. Farbe anthrazit.

Verwendung:

Zum Einlegen in Schubladen. Als Sicherung gegen Verrutschen und zur schonenden Lagerung der Werkzeuge.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Hinweis:

Bei Nässe keine Haft- und Antirutschwirkung.

Technische Beschreibung

Länge	10000 mm
Tiefe	750 mm
Ausführung	Meterware
Herstellerbezeichnung	T-Tec Anti-R. Rolle 0,75 x 10 m
Stärke	2,5 mm
Produktart	Antirutschmatte

