



## Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	260091 CA515
GTIN	4960664674862
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CC.T 060202 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 380 m/min

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 380 m/min
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	HQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	P

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen