



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 160404 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 110 - 390 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 390 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	HQ

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen