



Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA515



Bestelldaten

Bestellnummer	252115 CA515
GTIN	4960664678686
Artikelklasse	25E

Beschreibung

WNMG 080408 Wiper CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,8 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 435 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WQ
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,15 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1 - 3,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 435 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen