



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA515



### Bestelldaten

Bestellnummer	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 160408 CA515 Sorte: CA515

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 110 - 390 m/min

### Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	HQ
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	110 - 390 m/min

Sorte	CA515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen