



Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze TiN-beschichtet, 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	639406
GTIN	4000896193530
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**;

Steckschlüsseinsätze nach **DIN 3124**.

Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

TiN-beschichtete Klingen für extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 – M24.

Werkstoff:

Hülse aus Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher verchromt. Klinge aus Sonderstahl mit TiN-Beschichtung.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze: 9 St. Nr. 643233 Gr. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17

Aufbewahrung in: Smartcase mit Aufstellfunktion

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
-------------------	----------

Anzahl Teile	9
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	5-17 mm
Länge	185 mm
Breite	153 mm
Höhe	52 mm
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 12 mm	643233 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 6 mm	643233 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 5 mm	643233 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 7 mm	643233 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 14 mm	643233 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 8 mm	643233 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 17 mm	643233 17
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 10 mm	643233 10