

Garant
CerRapid Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX, Scheiben-Ø: 125mm

Bestelldaten

Bestellnummer	563256 125
GTIN	4062406162320
Artikelklasse	51M

Beschreibung
Ausführung:

Selbstschärfendes **Keramikkorn (CER)** und das speziell abgestimmte **Hochleistungs-Bindungssystem** ermöglichen eine **vielfach erhöhte Schleifleistung bei extrem kühlem Schliff** im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).

- **Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.**
- **Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.**

Spezifikation:
CER60Q-BF.
Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Formbeschreibung	gerade
Scheibenbreite	1 mm

maximale Drehzahl	12200 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Form	41
Spezifikation	CER60Q-BF
für Materialstärken	3 - 5 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	90 Grad
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

