



Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 77,7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Technische Beschreibung

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ kleinster Spann-Ø	29,3 mm
Spannkraft	44,5 kN
Außen-Ø D ₁	77,7 mm
Ø D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M 16
Außen-Ø D	107,5 mm
maximales Anzugsmoment	280 Nm
max. Spannweg	0,38 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn