



## Doppelkeilspanner, Gewinde M: M4



### Bestelldaten

Bestellnummer	370010 M4
GTIN	4046368870509
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
- Platzsparende Mehrfachspannung.

#### Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

### Technische Beschreibung

B <sub>1</sub>	10,4 mm
Gewinde M	M4
Höhe H <sub>2</sub>	5,6 mm
passend für Innensechskant-SW	3 mm
B <sub>2</sub>	12,7 mm
Spannkraft	2,2 kN
Maximaler Spreizzug	13,2 mm
H <sub>1</sub>	12,7 mm
maximales Anzugsmoment	3,4 Nm
Länge L	15,9 mm

Höhe H	14,5 mm
Breite B	12,3 mm
Produktart	Keilspanner