



## Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 12,4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370015 12,4
GTIN	4046368380503
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

### Technische Beschreibung

D <sub>2</sub> kleinster Spann-Ø	7,2 mm
Spannkraft	4,2 kN
H	21,8 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/21
Ø D <sub>3</sub>	M 4
Außen-Ø D	29,72 mm

Außen-Ø D <sub>1</sub>	12,4 mm
H <sub>1</sub>	16 mm
maximales Anzugsmoment	5 Nm
max. Spannweg	0,25 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn