



## Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370015 20
GTIN	4046368381500
Artikelklasse	37M

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Schraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

### Technische Beschreibung

Ø D <sub>3</sub>	M 8
Außen-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
H	24,9 mm
Ø D <sub>4</sub>	M 3/29
Spannkraft	11,1 kN
H <sub>1</sub>	19 mm

D <sub>2</sub> kleinster Spann-Ø	13,5 mm
Außen-Ø D	37,5 mm
maximales Anzugsmoment	34 Nm
max. Spannweg	0,38 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn