



Doppelkeilspanner, Gewinde M: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	370010 M8
GTIN	4046368871001
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
- Platzsparende Mehrfachspannung.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

Technische Beschreibung

H ₁	25,4 mm
passend für Innensechskant-SW	6 mm
Höhe H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Spannkraft	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Gewinde M	M8
Maximaler Spreizzug	26,9 mm
maximales Anzugsmoment	14,5 Nm
Länge L	31,7 mm

Höhe H	25,9 mm
Breite B	24,8 mm
Produktart	Keilspanner