



Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 35,3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

Technische Beschreibung

Ø D ₃	M 12
D ₂ kleinster Spann-Ø	23 mm
H	31,8 mm
H ₁	25,4 mm
Außen-Ø D ₁	35,3 mm
Außen-Ø D	56 mm

Spannkraft	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
maximales Anzugsmoment	150 Nm
max. Spannweg	0,38 mm
Toleranz Außen-Ø	h9
Produktart	Spanndorn