



## Spanndorn für Durchgangsbohrung, D1: 27mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 370015 27     |
| GTIN          | 4046368382002 |
| Artikelklasse | 37M           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Grundkörper aus Baustahl inklusive Stahlschraube.
- 5-Seitenbearbeitung möglich.
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit.
- Leichte Bearbeitung des Grundkörpers auf gewünschten Spann-Ø.

#### Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken in einer vorhandenen Bohrung.

### Technische Beschreibung

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Ø D <sub>3</sub>                 | M 10    |
| D <sub>2</sub> kleinster Spann-Ø | 18 mm   |
| Spannkraft                       | 20 kN   |
| H <sub>1</sub>                   | 22,2 mm |
| H                                | 28,6 mm |
| Außen-Ø D <sub>1</sub>           | 27 mm   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Außen-Ø D              | 50 mm     |
| Ø D <sub>4</sub>       | M 4/39,4  |
| maximales Anzugsmoment | 60 Nm     |
| max. Spannweg          | 0,38 mm   |
| Toleranz Außen-Ø       | h9        |
| Produktart             | Spanndorn |