



Doppelkeilspanner, Gewinde M: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	370010 M6
GTIN	4046368870752
Artikelklasse	37M

Beschreibung

Ausführung:

- Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
- Platzsparende Mehrfachspannung.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von runden und flachen Teilen.

Technische Beschreibung

passend für Innensechskant-SW	5 mm
B ₁	16,1 mm
Höhe H ₂	9,5 mm
Spannkraft	6,7 kN
Gewinde M	M6
B ₂	19 mm
H ₁	19,05 mm
Maximaler Spreizzug	20,3 mm
maximales Anzugsmoment	14,3 Nm
Länge L	23,8 mm

Höhe H	19 mm
Breite B	18,6 mm
Produktart	Keilspanner